



Brüel & Kjær Vibro

AS - 068

Beschleunigungs-Sensor mit Konstant-Stromversorgung Acceleration Sensor with constant current power Accéléromètre avec alimentation constante




Abb. 1 Abmessungen

Fig. 1 Dimensions

Fig. 1 Dimensions

Mechanik

Masse

ca. 130 g (ohne Leitung)

Mechanic

Weight

approx. 130 g
(without cable)

Mécanique

Masse

env. 130 g (sans câble)

Gehäusematerial

Edelstahl 1.4301

Housing material

Stainless steel 1.4301

Matériaux du coffret

Acier spécial 1.4301

Schutzart nach DIN 40 050

IP 67

Protection class acc. to DIN 40 050

IP 67

Protection selon la norme DIN 40 050

IP 67

Anwendung

Der Sensor AS-068 wird vorzugsweise zur Messung der Schwingbeschleunigung an rotierenden Maschinen wie Turbinen, Pumpen, Verdichtern usw. eingesetzt.

Application

The AS-068 is mainly used for measurement of vibration acceleration at rotating machines such as turbines, pumps, compressors, etc.

Utilisation

L'accéléromètre AS-068 est utilisé de préférence pour mesurer l'accélération de vibrations sur des machines rotatives, telles que turbines, pompes, compresseurs, etc.

Messprinzip

Die Beschleunigungs-Sensoren arbeiteten nach dem piezoelektrischen Kompressionsprinzip. Im Sensor bilden eine Piezo-Keramikscheibe und eine interne Sensormasse ein Feder-Masse-Dämpfungssystem.

Werden in dieses System Schwingungen eingeleitet, übt die Masse eine Wechselkraft auf die Keramikscheibe aus. Infolge des Piezo-Effektes entstehen dadurch elektrische Ladungen, die proportional zur Beschleunigung sind.

Ein integrierter Verstärker wandelt das Ladungssignal in ein nutzbares Spannungssignal um.

Measuring Principle

The acceleration sensor operates according to the piezo-electric compression principle. A piezo-ceramic disc and an internal sensor mass form a spring-mass system in the sensor.

If this system is subjected to vibrations the mass produces an alternating force on the ceramic disc. As a result of the piezo effect this produces an electrical charge that is proportional to vibration acceleration.

An integrated amplifier converts this charge signal into a usable voltage signal.

Principe de mesure

Les accéléromètres fonctionnent selon le principe piézoélectrique de compression. A l'intérieur de l'accéléromètre, un disque piézo-céramique et une masse interne forment un système d'amortissement à ressort-masse.

Lorsque des vibrations agissent sur ce système, la masse exerce une force alternante sur le disque céramique. Dû à l'effet piézo-électrique, ceci provoque des charges électriques proportionnelles à l'accélération.

Un amplificateur intégré transforme le signal de charge en un signal de tension utilisable.

Lieferumfang

- Sensor AS-068
- Gewindestift M8 x 14
- Gewindestift M8 x 1/4" 28 UNF
- Dokumentation

Delivery extend

- Sensor AS-068
- Threaded stud M8 x 14
- Threaded stud M8 x 1/4" 28 UNF
- Documentation

Étendue de la fourniture

- Sensor AS-068
- Goujon filetée M8 x 14
- Goujon filetée M8 x 1/4" 28 UNF
- Documentation

Anschlussleitung**Länge (typisch)**

5 m, 10 m, 20 m
(optional Schutzschlauch
für 5 m, 10 m)

Connecting cable**Length (typical)**

5 m, 10 m, 20 m
(optional protecting tubing
for 5 m, 10 m)

Câble de raccordement**Longueur (typique)**

5 m, 10 m, 20 m
(optional gaines de
protection pour 5 m,
10 m)

Aufbau

2 adrig verseilt + Schirm

Construction

2-conductor stranded
+ shield

Structure

toronné par paires
+ blindage

Mantelisolation

ETFE

Outer material insulation

ETFE

Isolement de la gaine

ETFE

Farbe Außenmantel

schwarz

Outer insulation colour

black

Couleur de la gaine extérieure

noir

Außendurchmesser

3,3 mm ($\pm 0,15$ mm)

Outside diameter

3,3 mm ($\pm 0,15$ mm)

Diamètre extérieur

3,3 mm ($\pm 0,15$ mm)

Adernanzahl

2

No. of conductors

2

Nombre de brins

2

Leiterquerschnitt

$0,14 \text{ mm}^2$ (7 x 0,16 mm)

Conductor cross-section area

$0,14 \text{ mm}^2$ (7 x 0,16 mm)

Section du conducteur

$0,14 \text{ mm}^2$ (7 x 0,16 mm)

Aderisolation


ETFE

Conductor insulation

ETFE

Isolement des brins

ETFE

Aderbelegung**Conductor layout****Occupation des brins**

AS068-3 (070511)

Abb. 3 Anschlussplan

Fig. 3 Wiring diagram

Fig. 3 Plan de raccordement

Konstant-Stromversorgung I_B

4 mA (2 mA ... max. 10 mA), verpolungsfest

Constant Power supply I_B

4 mA (2 mA ... max. 10 mA) polarised

Alimentation constante I_B

4 mA (2 mA ... max. 10 mA) polarité fixe

Versorgungsspannung U_B

+ 24 V (+ 18 V...+ 30 V) DC, verpolungsfest

Voltage supply U_B

+ 24 V (+ 18 V...+ 30 V) DC polarised

Tension d'alimentation U_B

+ 24 V (+ 18 V...+ 30 V) DC polarité fixe

Montage**Mounting****Montage****Ankopplung****Coupling****Couplage****Grundsätzlich gilt:****General rule:****Principe appliqué :**

Die Masse des Beschleunigungs-Sensors sollte wenigstens zehnmal kleiner sein als die schwingungs-technisch relevante Masse des Messobjektes, an die er montiert ist.

The weight of the acceleration sensor should always be lower at least by a factor ten than the weight of the object onto which it is mounted.

La masse de l'accéléromètre doit être au moins dix fois plus petite que la masse significative pour la technique vibratoire de l'objet à mesurer, à laquelle il est raccordé.

Der Beschleunigungs-Sensor ist eine Zusatzmasse, welche das Messobjekt belastet und dessen Schwingverhalten ändert.

The acceleration sensor is an additional parasitic mass which loads the object on which it is mounted and this changes the vibration behaviour if it is too large.

L'accéléromètre est une masse supplémentaire qui sollicite l'objet à mesurer et qui modifie son comportement vibratoire.

Beschleunigungs-Sensor montieren**Mounting of acceleration sensor****Montage de l'accéléromètre**

Der Beschleunigungs-Sensor benötigt eine kraftschlüssige, kontaktresonanz-freie und steife Befestigung am Messobjekt, insbesondere für Messungen bei hohen Frequenzen.

The acceleration sensor requires a friction-locked, contact resonance-free, rigid mounting to the object, particularly for measurements at high frequencies.

La fixation de l'accéléromètre sur l'objet mesuré doit être rigide, réalisée par adhérence et sans résonance provoquée par contact, en particulier pour les mesures à haute fréquence.

- Der Sensor ist mit dem beigefügten Gewindestift zu montieren.
- The sensor is to be attached using the supplied threaded stud, either:
- L'accéléromètre doit être monté à l'aide du goujon fileté faisant partie de la fourniture.

Wahlweise mit:**Selectable with:****Au choix avec :**

- Gewindestift M8 x 14 oder
- Gewindestift M8 / 1/4" 28 UNF

- Threaded stud M8 x 14 or
- Threaded stud M8 / 1/4" 28 UNF

- goujon fileté M8 x 14 ou
- goujon fileté M8 / 1/4" 28 UNF

Die Einbaulage ist beliebig

The sensor can be mounted in any position.

La position de montage est facultative.





Abb. 4 Montage

Fig. 4 Mounting

Fig. 4 Montage

- Die Montagefläche muss im Bereich des Sensors plan und bearbeitbar sein.
 - Montagefläche mit Gewindebohrung M8 bzw. 1/4“, 12 mm tief versehen.
 - Dünne Schicht Silikonfett auf die Montagefläche auftragen, um Kontaktresonanz zu verringern.
 - Gewindestift gemäß Abb. 4 in Montagefläche einschrauben und sichern (z.B. LOCTITE 243 mittelfest, LOCTITE 270 hochfest).
 - Max. Einschraubtiefe \leq 5 mm für Beschleunigungs-Sensor einhalten.
 - Sensor auf Gewindestift aufschrauben
Max. Anzugsmoment entsprechend Gewindestift beachten.
 - Empfohlenes Anzugsmoment für beigelegten Gewindestift: 3,5 Nm.
- The mounting surface in the area of the sensor must be flat and machined.
 - Provide a size M8, resp. 1/4“ threaded hole 12 mm deep in the surface of the machine.
 - Apply a thin film of silicone grease on the mounting surface to prevent contact resonance.
 - Screw the M8, resp. 1/4“, stud into the mounting surface in accordance with Fig. 4 and secure it with adhesive, e.g. LOCTITE 243 medium strength, or LOCTITE 270 high strength
 - Maintain a max. length of the threaded stud \leq 5 mm for acceleration sensors
 - Screw the sensor onto the threaded stud.
Observe max. tightening torque in accordance with stud.
 - Recommended maximum torque for the supplied threaded stud is 3,5 Nm.
- Dans les environs de l'accéléromètre, la surface de montage doit être plane et usinée.
 - Réaliser un taraudage M8 ou bien 1/4“, 12 mm de profondeur, dans la surface de montage.
 - Appliquer une fine couche de graisse de silicone sur la surface de montage, afin de réduire les résonances par contact.
 - Visser le goujon fileté selon fig. 4 dans la surface de montage, puis le bloquer avec, par exemple, LOCTITE 243 à résistance moyenne, LOCTITE 270 à haute résistance.
 - Respecter la profondeur maxi. de vissage de \leq 5 mm pour l'accéléromètre
 - Visser l'accéléromètre sur le goujon fileté.
Respecter le couple de serrage maxi. correspondant au goujon fileté.
 - Couple de serrage recommandé pour le goujon fileté faisant partie de la fourniture : 3,5 Nm.

| Technische Daten | Technical Data | Données Techniques |
|--|---|--|
| Elektrik | Electrical | Élém. élect. |
| Empfindlichkeit (80 Hz /23±3°C) 10 mV/g $\pm 5\%$ 1,02 mV/m/s ² $\pm 5\%$ | Sensitivity (at 80 Hz /23±3°C) 10 mV/g $\pm 5\%$ 1,02 mV/m/s ² $\pm 5\%$ | Sensibilité (á 80 Hz /23±3°C) 10 mV/g $\pm 5\%$ 1,02 mV/m/s ² $\pm 5\%$ |
| Genauigkeit der Empfindlichkeit 4 Hz ... 10 kHz : $\pm 5\%$ 1,5 Hz / 13 kHz : ± 3 dB -50°C ... +120°C: $\pm 5\%$ | Accuracy of Sensitivity 4 Hz ... 10 kHz : $\pm 5\%$ 1,5 Hz / 13 kHz : ± 3 dB -50°C ... +120°C : $\pm 5\%$ | Précision de Sensibilité 4 Hz ... 10 kHz : $\pm 5\%$ 1,5 Hz / 13 kHz : ± 3 dB -50°C ... +120°C : $\pm 5\%$ |
| Richtungsfaktor (80 Hz) $\leq 8 \dots 10\%$ | Transverse sensitivity (80 Hz) $\leq 8 \dots 10\%$ | Facteur transverse (80 Hz) $\leq 8 \dots 10\%$ |



AS/ASA068-2 (070511)

| | | | | | |
|--------|--|--------|---|--------|---|
| Abb. 2 | Typischer Frequenzgang der Empfindlichkeit | Fig. 2 | Typical frequency response of sensitivity | Fig. 2 | Courbe en réponse type du facteur de transmission |
|--------|--|--------|---|--------|---|

| Messbereich ($I_B = 4$ mA) | Measuring range ($I_B = 4$ mA) | Plage de mesure ($I_B = 4$ mA) |
|--|--|--|
| ± 500 g ($U_B > +24$ V) | ± 500 g ($U_B > +24$ V) | ± 500 g ($U_B > +24$ V) |
| ± 400 g ($U_B = +20$ V) | ± 400 g ($U_B = +20$ V) | ± 400 g ($U_B = +20$ V) |
| ± 200 g ($U_B = +18$ V) | ± 200 g ($U_B = +18$ V) | ± 200 g ($U_B = +18$ V) |
| Polarität | Polarity | Polarité |
| | | |
| Bei der eingezeichneten Bewegungsrichtung der Lagerschale entsteht ein positives Signal. | A movement of the bearing housing in the direction shown below produces a positive signal. | Lorsque la coquille de coussinet se déplace dans le sens indiqué sur le croquis ci-dessous, il se produit un signal positif. |

| | | |
|---|---|---|
| Dynamischer Innenwiderstand des Ausgangs ≤ 300 Ω (Arbeitsfrequenzbereich) ca. 2 kΩ (Resonanzfrequenz) (Aussteuerung 1 V _{eff} I _B = 4 mA) | Dynamic internal resistance of output ≤ 300 Ω (Operating frequency range) approx. 2 kΩ (Resonance frequency) (Level control 1 V _{eff} I _B = 4 mA) | Résistance interne dynamique de la sortie ≤ 300 Ω (gamme des fréquences de travail) ca. 2 kΩ (fréquence de résonance) (modulation 1 V _{eff} I _B = 4 mA) |
| Ruhepotential (- 50 °C ... + 125 °C) + 12,5 V ± 1,5 V | Open-circuit potential (- 50 °C ... + 125 °C) + 12,5 V ± 1,5 V | Potentiel de repos (- 50 °C ... + 125 °C) + 12,5 V ± 1,5 V |
| Dehnungsempfindlichkeit < 0,002 g/ (μm/m) | Strain sensitivity < 0,002 g/ (μm/m) | Sensibilité à la déformation < 0,002 g/ (μm/m) |
| Magnetfeldempfindlichkeit < 80 Hz: 0,001 g/mT < 1 kHz: 0,014 g/mT | Magnetic field sensitivity < 80 Hz: 0,001 g/mT < 1 kHz: 0,014 g/mT | Sensibilité au champ magnétique < 80 Hz: 0,001 g/mT < 1 kHz: 0,014 g/mT |
| Isolationswiderstand (Gehäuse - Speisespannung 0 V) ≥ 20 MΩ | Insulation resistance (Housing supply voltage 0 V) ≥ 20 MΩ | Résistance diélectrique (Boîtier - tension d'alimentation 0 V) ≥ 20 MΩ |
| Störspannungsunterdrückung zwischen Gehäuse und 0 V (frequenzabhängig) < 0,5 kHz ≥ 100 dB 1 kHz ≥ 95 dB 10 kHz ≥ 75 dB | Interference voltage suppression between housing and 0 V (frequency-dependent) < 0,5 kHz ≥ 110 dB 1 kHz ≥ 100 dB 10 kHz ≥ 60 dB | Suppression de tension parasite entre boîtier et 0 V (en fonction de la fréquence) < 0,5 kHz ≥ 110 dB 1 kHz ≥ 100 dB 10 kHz ≥ 60 dB |
| Arbeitstemperaturbereich - 50 °C ... + 125 °C | Operating temperature range - 50 °C ... + 125 °C | Plage de température de travail - 50 °C ... + 125 °C |
| Lagerungstemperaturbereich - 50 °C ... + 125 °C | Storage temperature range - 50 °C ... + 125 °C | Plage de température de stockage - 50 °C ... + 125 °C |
| Überlastbarkeit dauernd 500 g Schock 5000 g (alle Richtungen) | Overload capacity continuous 500 g shock 5000 g (all directions) | Surcharge permanente 500 g (crête) par choc 5000 g (toutes directions) |
| Schutzart nach EN 60529 IP 67 | Protection class acc. to EN 60529 IP 67 | Protection selon la norme EN 60529 IP 67 |

| EMV | EMC | CEM |
|---|---|--|
| nach DIN EN 61326-1 : 2006 | According to DIN EN 61326-1 : 2006 | conforme à la norme DIN EN 61326-1 : 2006 |
| Durch elektromagnetische Einstreuungen (nach EN 61000-4-3) kann es zu Beeinflussungen des Messwertes kommen. Bei Störeinflüssen dieser Art wird ein geerdeter Stahlschutzschlauch für die Sensorleitung empfohlen. | Through electro-magnetic stray fields (acc. to EN 61000-4-3) influences on the measured values may arise. In case of disturbing influences of this type a grounded protective conduit is recommended for the signal cable. | Les interférences électromagnétiques (selon la norme EN 61000-4-3) peuvent altérer la valeur mesurée. En cas de perturbations de ce genre, il est recommandé d'installer un flexible de protection métallique raccordé à la terre pour la ligne du capteur. |
| WEEE-Reg.-Nr. DE 69572330 | WEEE-Reg.-No. DE 69572330 | WEEE-Reg.-N°. DE 69572330 |
| Produktkategorie / Anwendungsbereich: 9 | product category / application area: 9 | catégorie de produits / domaine d'application: 9 |

CE-Erklärung**Declaration of
conformity****Déclaration de
conformité****Brüel & Kjær Vibro**

EG-Konformitäts-Erklärung
Declaration of conformity

Hiermit bescheinigt das Unternehmen / *The company*

Brüel & Kjær Vibro GmbH
Leydheckerstraße 10
D-64293 Darmstadt



die Konformität des Produkts / *herewith declares conformity of the product*

Beschleunigungssensor / Acceleration Sensor

Typ / *Type*

AS-062 und AS-068

mit folgenden einschlägigen Bestimmungen / *with applicable regulations below*
EG-Richtlinie / *EC directive*

2004/108/EG EMV Richtlinie / EMC Directive

Angewendete harmonisierte Normen / *Harmonized standards applied*

EN 61326-1 : 2006 - 10


Angewendete nationale technische Spezifikationen / *National technical specifications applied*

Gemeldete Stelle, EG-Baumusterprüfung / *Notified body, type test*

Bereich / Division
Brüel & Kjær Vibro GmbH

Unterschrift / Signature
CE-Beauftragter


Ort/Place **Darmstadt**
Datum / Date **07.01.2009**


(N. Karg)

AS-062/068 Sensor
Capteur AS-062/068

Klemmenschutzgehäuse
Terminal protective housing
Boîtier de protection du bornier

zur Elektronik
to electronic
vers l'électronique




* Schirm an Kabelverschraubung
Shield on cable screw
Blindage sur boulonnage

Wichtig! Beachten Sie vor der Verdrahtung
unsere "Allgemeine Erdungsempfehlung".
Important! Please consult our "General
Grounding Recommendations" before
proceeding with any cable installations.
Important! Avant d'effectuer le câblage,
veuillez observer nos "Recommandations
générales pour la mise à la terre".

AS-063/069 Sensor
Capteur AS-063/069

Klemmenschutzgehäuse
Terminal protective housing
Boîtier de protection du bornier

zur Elektronik
to electronic
vers l'électronique



* Schirm an Kabelverschraubung
Shield on cable screw
Blindage sur boulonnage

Aderfarbe / Core colour / Couleur des brins
RD = rot / red / rouge
WH = weiß / white / blanc
BK = schwarz / black / noir
BN = braun / brown / brun
BU = blau / blue / bleu
YE = gelb / yellow / jaune
YE/BK = gelb/schwarz / yellow/black / jaune/noir
GN/YE = grün/gelb / green/yellow / vert/jaune

| | Datum | Name |
|----------|----------|----------|
| Bearb. | 20.06.07 | Schumann |
| Gepr. | 20.06.07 | Karg |
| Änderung | | |

Beschleunigungs-Sensoren Typ AS-06x
Acceleration sensors type AS-06x
Accéléromètres type AS-06x



Brüel & Kjær Vibro

Leydheckerstr. 10, 64293 Darmstadt

Zeichng. Nr.

C103 480.001